



PARKING

50 anniversary
1955-2005



ΡΗΤΙΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ PARKING

Συστήματα προστασίας – στεγανοποίησης δαπέδων Parking, με συνδυασμό εποξειδικών, πολυουρεθανικών και Epoxy cement ρητινών, για όλους τους τύπους Parking: Σε εξωτερικούς χώρους με θερμικά σοκ και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, Υπόγεια με υγρό υπόστρωμα ή αρνητική πίεση ή Δώματα με χρήση Parking, που απαιτούν Στεγάνωση και Προστασία του δαπέδου από τριβή, λάδια, καύσιμα, καιρικές συνθήκες.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης των συστημάτων :

- Σύστημα στεγανοποίησης - ρητινικού δαπέδου δωματίων parking, συνεχές χωρίς αρμούς, άμεσα βατό από οχήματα
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε εχθρική ατμόσφαιρα
- Τέλεια πρόσφυση (σε δοκιμή εφελκυσμού αποκολλάται σκουρόδεμα) σε υγρά ή με αρνητική πίεση υποστρώματα υπογείων
- Άριστη συμπεριφορά στα θερμικά σοκ των εξωτερικών επιφανειών
- Μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στην τριβή
- Εύκολη και οικονομική συντήρηση σε βάθος χρόνου
- Κατηγορία 1 αντίδραση στην φωτιά
- Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα (χρώματα στιλπνά, ημίστιλπνα, ματ)

Υλικά κατασκευής των συστημάτων :

- DUROGLASS FU BIANCO TIX : Epoxy cement, για την στεγανοποίηση υπογείων χώρων, αντοχή σε αρνητική πίεση νερού 10 Aut. Εφαρμογή με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα, airless.
- DUROGLASS P 5/2 : Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο χρωματιζόμενο και στο έργο, εφαρμογή οδοντωτή σπάτουλα, ρολό*.
- STARFLEX R3 : Υλικό στεγάνωσης δωματίων, ελαστικό πολυουρεθανικής βάσεως χωρίς διαλύτες, υπερταχείας πήξεως (4-10-20 sec) μεγάλου πάχους. Εφαρμογή με bimixer.
- POLISTAR P 867 : Ρητίνη πολυουρεθανικής βάσεως, αντιολισθηρή με μικροσφαιρίδια γυαλιού, δεν κτρινίζει από ηλιακή ακτινοβολία, υψηλή αντοχή στην τριβή (Taber test < 60 mg) επαναβαφόμενη, εφαρμογή με ρολό.
- DUROGLASS P & P/E : Εποξειδικής βάσεως ρητίνες, υδατοδιαλυτές, χωρίς οσμές κατά την εφαρμογή, ενισχυμένες με κορούνδιο, υψηλή αντοχή στην τριβή (Taber test < 50 mg) εφαρμογή με ρολό, airless*.
- DUROGLASS FU AUTOLIVELLANTE : Αυτοεπιπεδούμενο Epoxy cement, μεγάλου πάχους, υψηλή αντοχή στα θερμικά σοκ, εφαρμογή οδοντωτή σπάτουλα.

*παράγονται σε στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ.



επισκευθείτε το site μας!
www.mpmhellas.gr



MPM HELLAS Ε.Π.Ε.

Θεσ/νίκη: Ιπποδρομίου 7 - 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλ. Κέντρο: 2310 754.400 - Fax: 2310 754.188
e-mail: mpmhelas@otenet.gr - www.mpmhellas.gr

Αθήνα: Λ. Κ. Καραμανλή 111, 16673 - Βούλα
Τηλ.: 210 28.51.751-2 - Fax: 210 28.51.750

Ιταλία: Via Piemonte, 18 - 20030 Senago - Milano
tel.0039 02 99014890, fax.0039 02 99014300
e-mail: info@mpmsrl.com - www.mpmsrl.com



partner of

ALCEA